

Garant**Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3, Maximální utahovací moment: 200cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659905 200
GTIN	4045197611208
Třída artiklu	61E

Popis**Provedení:**

Silová rukojeť s ergonomickým, dobře uchopitelným povlakem **Haptoprene®** umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce **i v případě mokrých nebo mastných rukou**. Při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).

Nastavení požadovaného utahovacího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy zabrání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice, chráněná proti znečištění.

Držák bitů s magnetem pro upínání bitů C 6,3.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Dělení stupnice, 1 dílek =	5 cNm
Ukazatel	analogová
Maximální utahovací moment	200 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Bitový upínač	D 6,3

Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 cNm
Rozsah utahovacích momentů	0,4 - 2 Nm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková délka L	144 mm
Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Hmotnost	113 g
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Měření	Krouticí moment
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Maximální Ø	35 mm
Pevně nastavený utahovací moment	ne
Druh produktu	Momentový šroubovák

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/659905-200>