

**Garant****DNMG 150408, Řezný materiál: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250768 HB7120-1
GTIN	4045197928689
Třída artiklu	21G

**Popis**

DNMG 150408 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mmPosuv  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 260 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 260 m/min
Lamač třísek	VM
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv $f$	0,2 - 0,5 mm/ot,

Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	HB7120-1
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení