



Ohýbačka trubek (ohýbací segment a páka), pro vnější Ø trubek: 16 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	823000 16
GTIN	4004625245163
Třída artiklu	86B

Popis

Provedení:

Přístroj se skládá pouze ze dvou jednotlivých dílů (ohýbací segment a páka), které lze jednoduše vsunout do sebe. Kluzný segment pak usnadňuje ohýbání a zabraňuje deformacím trubek.

Použití:

Pro ohýbání **tvrdých** a měkkých měděných trubek, měkkých ocelových trubek, měkkých trubek z nerezové oceli, lesklých nebo opláštěných, za studena. Úhel ohybu až 180°. Do tloušťky stěny 1 mm.

Rádus ohybu (střed trubky): 64 mm

Technický popis

Rádus ohybu (střed trubky)	64 mm
Pro vnější Ø trubek	16 mm
Maximální úhel ohybu	180 stupeň
Druh produktu	Ohýbací přístroj