

**Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 120cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659933 120
GTIN	4013288100641
Třída artiklu	63F

Popis**Provedení:**

Rukojeť Kraftform pro snadný přenos požadovaných utahovacích momentů. S rychloupínačem **Rapidaptor** pro bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Nastavení utahovacího momentu ručně pomocí mikrometrické stupnice (resp. od vel. 600 s integrovaným pomocným nástrojem nebo otevřeným klíčem OK 17).

Funkce:

Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Povolovací moment není omezený.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor dostupná v našem e-shopu (č. 675035, velikost 6,3F).

Technický popis

Maximální utahovací moment	120 cNm
Dělení stupnice, 1 dílek =	5 cNm
Ukazatel	analogová
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Bitový upínač	F 6,3
Bitový upínač	D 6,3

Rozsah utahovacích momentů	30 - 120 cNm
Rozsah utahovacích momentů	0,3 - 1,2 Nm
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Celková délka L	155 mm
Měření	Krouticí moment
Přepínatelné rozlišení	cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Hmotnost	122 g
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Označení výrobce	7400
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20