

**Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 250cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659936 250
GTIN	3148516660640
Třída artiklu	63V

Popis**Provedení:**

Robustní momentový šroubovák, nastavitelný pomocí bezparalaktické mikrometrické stupnice. 1/4palcový vnitřní čtyřhran na konci rukojeti.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Maximální utahovací moment	250 cNm
Ukazatel	analogová
Dělení stupnice, 1 dílek =	10 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Bitový upínač	D 6,3
Rozsah utahovacích momentů	50 - 250 cNm
Rozsah utahovacích momentů	0,5 - 2,5 Nm
Celková délka L	147 mm
Norma	ISO 6789

Přepínatelné rozlišení	Nm
Hmotnost	280 g
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Měření	Krouticí moment
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Feedback	s vypínáním
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Příslušenství

Rukojeť s přepínatelnou ráčnou	659937
--------------------------------	--------