

**Momentový šroubovák bez stupnice, Maximální utahovací moment: 600cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659934 600
GTIN	4013288102935
Třída artiklu	63F

**Popis****Provedení:**

**Rukojeť Kraftform** pro snadný přenos požadovaných utahovacích momentů. S rychloupínačem **Rapidaptor** pro bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Požadovaný utahovací moment lze plynule nastavit pomocí kontrolního přístroje krouticího momentu (č. 654300 – 654460) a 6-hranného nástrčného klíče OK 7 (resp. OK 10 u vel. 600).

**Šroubováky jsou přednastaveny výrobcem na nejčastěji používanou hodnotu krouticího momentu.** S pistolovou rukojetí k přenosu vysokých utahovacích momentů.

**Funkce:**

Při dosažení nastaveného utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Povolovací moment není omezený.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Upozornění:**

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Volnoběžná spojovací stopka Rapidaptor dostupná v našem e-shopu (č. 675035, velikost 6,3F).

**Technický popis**

Nastavený utahovací moment	3 Nm
Maximální utahovací moment	600 cNm

1 otáčka (360°) odpovídá	50 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Bitový upínač	F 6,3
Bitový upínač	D 6,3
Rozsah utahovacích momentů	300 - 600 cNm
Rozsah utahovacích momentů	3 - 6 Nm
Feedback	s vypínáním
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Celková délka L	150 mm
Hmotnost	266 g
Norma	DIN EN ISO 6789
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Přepínatelné rozlišení	cNm
Měření	Krouticí moment
Kalibrování	O6
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Označení výrobce	7400 pre-set, pistol handle
Druh produktu	Momentový šroubovák

## Služby

Kalibrace a nastavení Momentový šroubovák bez stupnice  
Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

---

## Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“  
Maximální utahovací moment 10 Nm

---

654300 10