

**Garant****Ploché zaoblené kleště rovné izolované dle VDE, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	713310 160
GTIN	4045197501462
Třída artiklu	71B

**Popis****Provedení:**

Zvláště dlouhé oválně ostré čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsňené.

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene**.

**Izolované dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** pro práce pod napětím do 1 000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

**Technický popis**

Celková délka	160 mm
Délka čelistí	50 mm
Rukojeť	Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene
Tvar čelistí	zaoblené špičaté, rovné
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5745
Vlastnost čelistí	Břity induktivně kalené (cca 60 HRC)

Provedení čelistí	vnitřní strana zdrsňená
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Druh produktu	Multifunkční kleště