

**Sada momentových šroubováků, Maximální utahovací moment: 1000cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659938 1000
GTIN	3148516763853
Třída artiklu	63V

Popis**Provedení:**

Robustní momentový šroubovák, nastavitelný pomocí bezparalaktické mikrometrické stupnice. 1/4palcový vnitřní čtyřhran na konci rukojeti.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Obsah:

9 bitů, tříděné: Po 1 ks: PZ 1-2-3; 6-hran 3-4-5 mm; plochý 4,5-6,5-8

Ráčnová rukojeť: č. 659937

Prodloužení pro bity: 100 mm

Momentový šroubovák č. 659936: 1 ks vel. 1000

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Maximální utahovací moment	1000 cNm
Kalibrování	O1

Upínací 4hran	1/4 palec
Signalizace spuštění	akustický
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Měřicí technika	mechanická
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Nastavení utažení	utahování doprava
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Přepínatelné rozlišení	Nm
Typ připojení	Upínání bitů 1/4 palcové
Data lze protokolovat	ne
Feedback	s vypínáním
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Měření	Krouticí moment
Ukazatel	analogová
Norma	ISO 6789
Bitový upínač	D 6,3
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí Maximální utahovací moment 1000 cNm	659936 1000
Rukojeť s přepínatelnou ráčnou	659937
Momentový šroubovák se stupnicí Maximální utahovací moment 250 cNm	659936 250