

KANON**Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 300cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659949 300
GTIN	4580125347564
Třída artiklu	66F

Popis**Provedení:**

Nastavitelné pomocí mikrometrické stupnice. Profilovaná rukojeť z lehkého kovu.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Ukazatel	analogová
Ø	34 mm
Maximální utahovací moment	300 cNm
Dělení stupnice, 1 dílek =	1 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Bitový upínač	F 6,3
Rozsah utahovacích momentů	40 - 300 cNm
Rozsah utahovacích momentů	0,4 - 3 Nm
Feedback	s vypínáním

Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Přepínatelné rozlišení	cNm
Celková délka L	157 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Měření	Krouticí moment
Hmotnost	214 g
Kalibrování	O3
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák oboustranný Maximální utahovací moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2