

**KANON****Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 500cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659949 500
GTIN	4580125347571
Třída artiklu	66F

**Popis****Provedení:**

Nastavitelné pomocí mikrometrické stupnice. Profilovaná rukojeť z lehkého kovu.

**Funkce:**

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Upozornění:**

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

**Technický popis**

Ukazatel	analogová
Ø	40 mm
Maximální utahovací moment	500 cNm
Dělení stupnice, 1 dílek =	2,5 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Bitový upínač	F 6,3
Rozsah utahovacích momentů	100 - 500 cNm
Rozsah utahovacích momentů	1 - 5 Nm
Přepínatelné rozlišení	cNm

Norma	DIN EN ISO 6789
Hmotnost	436 g
Měření	Krouticí moment
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Celková délka L	200 mm
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Feedback	s vypínáním
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Kalibrování	O3
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový šroubovák

## Služby

Kalibrace Momentový šroubovák oboustranný Maximální utahovací moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2