

**Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 600cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659945 600
GTIN	4045197514028
Třída artiklu	62E

Popis**Provedení:**

Ergonomická rukojeť pro bezproblémový přenos nastavených momentů. Dobře čitelná mikrometrická stupnice, chráněná proti znečištění. Aretace proti neúmyslné změně nastavení na konci rukojeti. Výměnná čepel pro upínání bitů 1/4 palce je součástí dodávky.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Veškeré vyměnitelné čepele Wiha (č. 659940 – 659946) lze používat také u momentových šroubováků Holey č. 659945.

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Ukazatel	analogová
Dělení stupnice, 1 dílek =	20 cNm
Maximální utahovací moment	600 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Bitový upínač	D 6,3

Rozsah utahovacích momentů	120 - 600 cNm
Rozsah utahovacích momentů	1,2 - 6 Nm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Hmotnost	300 g
Přepínatelné rozlišení	cNm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Měření	Krouticí moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	s vypínáním
Celková délka L	153 mm
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Příslušenství

Výměnná čepel 1/4 palce

659947

659940 0

Výměnná čepel Torquepro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 0

Výměnná čepel Torquepro šrouby Pozidriv Velikost křížové drážky 0

659941 0

Výměnná čepel Torquepro šrouby Pozidriv Velikost křížové drážky 1

659941 1

Výměnná čepel Torquepro šrouby Phillips Velikost křížové drážky 1

659940 1