



## Momentový šroubovák, Typ: 9IP



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 659950 9IP    |
| GTIN           | 4013288093400 |
| Třída artiklu  | 63F           |

### Popis

#### Provedení:

Osvědčená rukojeť Kraftform, od 5 Nm pistolová rukojeť. Každý šroubovák je přednastaven na utahovací moment **pro daný rozměr šroubu**.

Díky pojistnému kroužku je mechanika v rukojeti zajištěna proti změně nastavení a manipulaci. Velikost pohonu a utahovací moment jsou vyraženy na konci rukojeti.

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne. **Další utahování šroubu není možné.**

Ve. 2 – 4 pro šrouby s vnitřním šestihranem.

Vel. TX6 – TX20 pro šrouby s **profilem Torx®**.

Vel. 6IP – 20IP pro šrouby s **profilem Torx Plus®**.

#### Použití:

Ideální pro montáž vyměnitelných břitových destiček.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

### Technický popis

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Nastavený utahovací moment          | 1,4 Nm |
| Délka čepele                        | 65 mm  |
| Přesnost měření utahovacího momentu | ±10 %  |

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Nastavený utahovací moment            | 140 cNm                         |
| Feedback                              | s vypínáním                     |
| Nastavení hodnoty vypínání            | přednastavený                   |
| Princip vypínání                      | mechanická kluzná spojka        |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit                  |
| Typ připojení                         | pevné                           |
| Měření                                | Krouticí moment                 |
| Celková délka L                       | 175 mm                          |
| Přepínatelné rozlišení                | cNm                             |
| Norma                                 | DIN EN ISO 6789                 |
| Hmotnost                              | 117 g                           |
| Nastavení utažení                     | utahování doprava               |
| Data lze protokolovat                 | ne                              |
| Měřicí technika                       | mechanická                      |
| Signalizace spuštění                  | akustický                       |
| Signalizace spuštění                  | dotykový                        |
| Unášecí profil                        | Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS® |
| Označení výrobce                      | 300 IP                          |
| Pevně nastavený utahovací moment      | ano                             |
| Druh produktu                         | Momentový šroubovák             |