

Garant**Stolový vozík T5, Typ: T54****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918530 T54
GTIN	4045197611840
Třída artiklu	91T

Popis**Provedení:**

2 úložné plochy.
Svařovaná ocelová konstrukce, platforma z **desky z dřevěného materiálu** s povrchem antracitové barvy, odolným proti poškrábání.
Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.
2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Zvláštní příslušenství:**

Vložené dno č. 918570; stěna z děrovaného plechu č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Šířka úložné plochy	850 mm
---------------------	--------

Počet říditelných koleček s brzdou	2
Výška úložné plochy nahoře	850 mm
Hloubka úložné plochy	500 mm
Nosnost úložné plochy nahoře	80 kg
Ø koleček	125 mm
Počet pevných koleček bez brzdy	2
Výška	1020 mm
Materiál kolečka	Polyuretanová vrstva
Hloubka	509 mm
Typ	T54
Šířka	980 mm
Hmotnost	34 kg
Maximální nosnost	250 kg
Norma	EN 1757-3
Výška úložné plochy dole	195 mm
Druh produktu	Stolový vozík

Příslušenství

Psací podložka pro stolový vozík	918581
Děrovaná stěna k zašroubování Typ SP2	918580 SP2
Dodatečná zásuvka pro stolový vozík Typ 75	918556 75
Mezipolice pro stolový vozík T5 a T7 k našroubování Hloubka ložné plochy 500 mm	918570 500