


HOLEX

**Kruhový děrovač plechů bez kuličkového tlakového ložiska, Ø průstřižníku
(Ø otvoru): 15,2mm**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	834000 15,2
GTIN	2050000996405
Třída artiklu	86C

Popis

Provedení:

Skládá se z matrice, průstřižníku a tlakového šroubu.

Bez kuličkového tlakového ložiska.

Použití:

Pro ražení nejrůznějších materiálů jako je ocelový plech, plech V2A, hliníkový plech, měděný plech atd. Obzvláště pro použití na obtížně dostupných místech (např. velké plechové tabule, spínací skříně, rozvodné skříně, rozdělovače, armaturové tabule, dřež oplachovacího stolu, karoserie atd.). Není vhodné pro obrábění trubek. Tlačný šroub a matici při práci bezpodmínečně namažte.

Aktivace:

a) pomocí **maticového klíče**.

b) pomocí **ručního hydraulického přístroje** č. 834655 vel. 1.

c) pomocí **hydraulického ručního čerpadla** č. 834700. **Od Ø 50 se doporučuje použití hydraulického ručního čerpadla.**

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, černěná.

Upozornění:

- **Při ovládání pomocí hydraulických přístrojů je nutno tlakový šroub vyměnit za tažný čep č. 834070 (zvláštní příslušenství).**
- **Vel. 32 a 35 k děrování nerezových umyvadel, pro upevnění umyvadlových baterií 1/2 palce.**

Technický popis

Pro pancéřový závit DIN 40430	Pg9
Pro plechy z nerezové oceli dle pevnosti do	1 mm
Velikost klíče pro tlakový šroub	13 mm
Ø průstřižníku (Ø otvoru)	15,2 mm
Ø předvrtávaného otvoru	9 mm
Tlakový šroub	M8×1×35
Pro materiál o tloušťce (plech St 37)	1,5 mm
Druh produktu	Děrovací nástroj

Příslušenství

Náhradní tlakový šroub pro kruhový děrovač Závit Ø /
délka 8/35 mm

834040 8/35