

**Pneumaticko-hydraulické zařízení pro nýtování naslepo TAURUS®, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	770512 1
GTIN	4007081560009
Třída artiklu	74A

**Popis****Provedení:**

Provozní tlak 5 – 7 bar. Odjímatelná sběrná nádobka na trny.

**Výhoda:**

**Systém upínacích čelistí** zaručuje velmi dlouhou životnost a neprokluzující uchycení nýtových trnů. Nízká spotřeba stlačeného vzduchu díky dvojímu využití: K usazování a odsávání zbytkového trnu. Velmi rychlý pracovní cyklus.

**Rozsah dodávky:**

Montážní klíč OK 12/14 a OK 14/17. 1 lahvička hydraulického oleje 100 ml a 1 nádobka na doplňování oleje. Včetně špiček 17/18, 17/20, 17/22.

**Technický popis**

Spotřeba vzduchu na nýt	1 l
Hmotnost	1,3 kg
Pro slepé nýty všech materiálů do	3,2 mm
Maximální Ø trnu	2,5 mm
Zdvih přístroje	15 mm

Pro slepé nýty ocel / hliník do	4 mm
Hadicová přípojka	6 mm
Usazovací síla při 5 barech	4200 N
Hadicová přípojka	1/4 palec
Druh produktu	Přístroj pro nýtování naslepo