

Garant**5osý svěrák Xpent, Typ: 1S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	361100 1S
GTIN	4045197926906
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

- **Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.**
- **Flexibilní, modulární upínací systém.**
- **Všechny funkční plochy kalené a broušené.**
- **Upínací síla až 40 kN při utahovacím momentu 90 Nm.**
- **Oba upínací moduly lze polohovat individuálně na základní liště.**
- **Variabilní upínací rozsah, popř. rozsah nastavení.**
- **Přesnost opakování < 0,01 mm.**
- **Včetně otvorů 18M16 pro upínací systém přes nulový bod, rozteč 200 mm.**

Použití:

Perfektní pro skutečné 5stranné obrábění.

Ve spojení s různými čelistmi lze provádět konvenční upínání, upínání hladkých ploch i upínání polotovarů.

Rozsah dodávky:

Základní lišta, vřeteno, prodloužení vřetena, klika / 6hranný šroubovák (u typu 1S), upínací modul pevný, upínací modul pohyblivý.

Zvláštní příslušenství:

Upínací moduly č. 361105 – 361110, středová čelist č. 361111, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120, upínky č. 361165, momentový klíč č. 656050 vel. 120, nástavec šroubováku č. 643329, doraz obrobku č. 360094, nastavbové čelisti č. 361123 – 361138.

Upozornění:

Vhodné nastavbové čelisti č. 361123 – 361137 s předsazovací čelistí č. 361140 – 361151 nejsou součástí dodávky. Při situaci upínání S4 je potřebné další prodloužení veřetna č. 361120. Pro dokonalé promazání nástroje doporučujeme víceúčelové mazivo č. 083592 PLUS.

Technický popis

c_1	77,5 mm
Maximální utahovací moment	90 Nm
Rozsah upínání S4	286 - 386 mm
Rozsah upnutí S3	186 - 290 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	Xpent1-2
Šířka drážky n H7	20 mm
Délka L	454 mm
Šířka B	125 mm
Výška základního tělesa c	125,5 mm
Výška v	45 mm
Rozměry velikostí klíčů	5 mm
Rozměry velikostí klíčů	10 mm
Rozsah upnutí S1	6 - 108 mm
Hmotnost	34 kg
Rozsah upnutí S2	104 - 208 mm
Upínací síla do maximálně	40 kN
Řada	Xpent
Velikost prodloužení vřetena	100
Provedení	Upínací systém přes nulový bod
Druh produktu	Strojní svěrák