

**Garant**
**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 18 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202268 18
GTIN	4045197930866
Třída artiklu	11X

**Popis**
**Provedení:**

 Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

**Upozornění:**
**Následný produkt pro č. 202080.**

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

 Délka břitu  $L_c$ : 32 mm

 Nepodepřená délka  $L_1$  včetně uvolnění: 44 mm

 Uvolňovací Ø  $D_1$ : 17,7 mm

Celková délka L: 92 mm

 Stopka Ø  $D_s$ : 18 mm

**Technický popis**

Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm
Délka břitu $L_c$	32 mm
Stopka Ø $D_s$	18 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HB s h6

Ø břitu $D_c$	18 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	44 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Celková délka L	92 mm
Uvolňovací Ø $D_1$	17,7 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Počet zubů Z	3
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza