


Garant**Soustružnický držák eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 20/15mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250615 20/15
GTIN	4045197927330
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: DDJNR/L 2020X15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Funkční šířka L₄: 25 mm

Délka hlavy L₁: 38 mm

Celková délka L: 97 mm

Podložka: 259033 3

Technický popis

Funkční šířka L ₄	25 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2020X15
Velikost destiček	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Příložka, šroub, pružina	259036 11

Velikost stopky	20 mm
Podložka	259033 3
Délka hlavy L ₁	38 mm
Šroub pro podložku	259027 2
Celková délka L	97 mm
Řada	Eco
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659906 500

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX10

674248 TX10