

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 5,5 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202268 5,5
GTIN	4045197930712
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Upozornění:**Následný produkt pro č. 202080.**

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c : 13 mmNepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 21 mmUvolňovací Ø D_1 : 5,3 mm

Celková délka L: 57 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Technický popis

Délka břitu L_c	13 mm
Počet zubů Z	3
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Ø břitu D_c	5,5 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	21 mm

Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Celková délka L	57 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	5,3 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza