


Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	201307 11
GTIN	4045197930200
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 26 mmNepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 38 mmUvolňovací Ø D_1 : 10,8 mm

Celková délka L: 83 mm

Stopka Ø D_s : 12 mm**Technický popis**

Stopka	DIN 6535 HE s h6
Uvolňovací Ø D_1	10,8 mm
Počet zubů Z	2
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka Ø D_s	12 mm
Délka břitu L_c	26 mm

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	38 mm
Tvar stopky	HB
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
\varnothing břitu D_c	11 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Celková délka L	83 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza