

 Atlas Copco

Pneumatický rázový utahovák, Typ: W2920



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079171 W2920
----------------	--------------

GTIN	7322590051280
------	---------------

Třída artiklu	03R
---------------	-----

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice.

Výkonné rázové utahováky.

Odvádění odpadního vzduchu rukojetí, přepínání na **pravý / levý chod**.

- **Výkonný dvoukomorový rázový mechanismus.**
- **Nízká hmotnost při vysokém výkonu.**
- **Kompozitní pouzdro a rukojeť s dlouhou životností.**
- **Ergonomická rukojeť s dobrou izolací.**
- **Přepínání pravého a levého chodu pomocí dvou stlačovacích knoflíků.**

Použití:

Vhodný pro náročné aplikace.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na poptávku pro většinu pneumatického nářadí Atlas Copco.

Technický popis

Délka	218 mm
-------	--------

Pravý / levý chod	ano
Pracovní hluk	96 dB(A)
Rozsah utahovacích momentů	300 - 1450 Nm
Maximální počet otáček	5500 min ⁻¹
Rozměry upínače nástrojů	3/4 palec
Maximální spotřeba vzduchu	1620 l/min
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	13 mm
Maximální vibrace dle EN	10,2 m/s ²
Označení výrobce	W2920
Konstrukce	pistole
Hmotnost	3,2 kg
Výška	206 mm
Hnací profil upínače nástrojů	□
Maximální Ø šroubu (8,8-12.9)	M30
Připojení stlačeného vzduchu	3/8 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Šroubovák