

Garant**SNMG 150608, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251230 HB7140-1
GTIN	4045197928160
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 150608 HB7140-1 Rohový rádius: 0,8 mm

Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Typ	HB7140-1

Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 150608
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení