

Garant**CNMG 160612, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250170 HB7140-1
GTIN	4045197927903
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 160612 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Lamač třísek	VM
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7140-1
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160612
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení