


Garant**SNMM 190624, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251394 HB7120-1
GTIN	4045197928375
Třída artiklu	21G

Popis

SNMM 190624 HB7120-1 Rohový rádius: 2,4 mm
Typ: HB7120-1
Lamač třísek: VR
Hloubka řezu a_p : 2 - 12 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 210 m/min

Technický popis

Lamač třísek	VR
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	2,4 mm
Hloubka řezu a_p	2 - 12 mm
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 210 m/min

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMM 190624
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení