


Garant**CNMM 160624, Řezný materiál: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250462 HB7120-1
GTIN	4045197928092
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 160624 HB7120-1 Typ: HB7120-1
Lamač třísek: VR
Hloubka řezu a_p : 2 - 8 mm
Posuv f : 0,4 - 1,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 210 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	VR
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	2,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 210 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Hloubka řezu a _p	2 - 8 mm
Typ	HB7120-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 160624
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení