

Garant**SNMG 190612, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251236 HB7140-1
GTIN	4045197928306
Třída artiklu	21G

Popis

SNMG 190612 HB7140-1 Rohový rádius: 1,2 mm

Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min

Technický popis

Lamač třísek	VM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Typ	HB7140-1
Rohový rádius	1,2 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M

Hloubka řezu a_p	0,5 - 4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 190612
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení