

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 4,8 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	201307 4,8
GTIN	4045197929983
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 13 mmNepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 21 mmUvolňovací Ø D_1 : 4,6 mm

Celková délka L: 57 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm**Technický popis**

Délka břitu L_c	13 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Celková délka L	57 mm

Ø břitu D_c	4,8 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Počet zubů Z	2
Uvolňovací Ø D_1	4,6 mm
Tvar stopky	HB
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Stopka Ø D_s	6 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	21 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza