


Garant**CNMM 190616, Typ: HB7140-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250464 HB7140-1
GTIN	4045197928122
Třída artiklu	21G

Popis

CNMM 190616 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VR

Hloubka řezu a_p : 2 - 8 mmPosuv f : 0,2 - 0,8 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 180 m/min

Technický popis

Typ	HB7140-1
Posuv f	0,2 - 0,8 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	1,6 mm
Hloubka řezu a_p	2 - 8 mm
Lamač třísek	VR
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 180 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 190616
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení