

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 13,7 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	201307 13,7
GTIN	4045197930231
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 26 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 38 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 13,5 mm

Celková délka L: 83 mm

Stopka Ø D_s : 14 mm

Technický popis

Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Ø břitu D_c	13,7 mm
Počet zubů Z	2
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,07 mm

Tvar stopky	HB
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Celková délka L	83 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	38 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	13,5 mm
Délka břitu L_c	26 mm
Stopka $\varnothing D_s$	14 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza