

Garant**DNMG 150408, Typ: HB7120-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250672 HB7120-1
GTIN	4045197928641
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150408 HB7120-1 Typ: HB7120-1

Lamač třísek: VS

Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mmPosuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 290 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 290 m/min
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Typ	HB7120-1
Lamač třísek	VS
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,

Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení