

**Garant****DNMG 150408, Řezný materiál: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250868 HB7120-1
GTIN	4045197928726
Třída artiklu	21G

**Popis**

DNMG 150408 HB7120-1 Typ: HB7120-1  
Lamač třísek: VG  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min

**Technický popis**

Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Typ	HB7120-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
Řezný materiál	TK

Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	VG
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení