

Garant**DNMG 150408, Řezný materiál: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250868 HB7140-1
GTIN	4045197928733
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150408 HB7140-1 Typ: HB7140-1
Lamač třísek: VG
Hloubka řezu a_p : 1,5 - 6 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 210 m/min

Technický popis

Typ	HB7140-1
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 210 m/min
Lamač třísek	VG
Hlavní způsob použití	M
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení