

**Garant****DNMG 150412, Řezný materiál: HB7120-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250869 HB7120-1
GTIN	4045197928740
Třída artiklu	21G

**Popis**

DNMG 150412 HB7120-1 Typ: HB7120-1  
Lamač třísek: VG  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 70 - 240 m/min

**Technický popis**

Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 6 mm
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	VG
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	1,2 mm

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	70 - 240 m/min
Typ	HB7120-1
Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Povlak	S povlakem
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení