

Garant**DNMG 150408, Řezný materiál: HB7140-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250768 HB7140-1
GTIN	4045197928696
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150408 HB7140-1 Typ: HB7140-1

Lamač třísek: VM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 230 m/min**Technický popis**

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 230 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Řezný materiál	TK
Typ	HB7140-1
Hlavní způsob použití	M
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150408
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení