

**ROLLER****Sada jednoruční ohýbačky trubek v kufříku z ocel. plechu****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	821200
GTIN	4044942026359
Třída artiklu	84C

**Popis****Provedení:**

Robustní pohon ohýbačky z tlakově litého hliníku s mechanickým posuvem ozubenou tyčí (rychloposuv a rychlý zpětný chod), univerzálním nosičem kluzných těles včetně kluzného tělesa a ohýbacích segmentů z polyamidu zesíleného skelnými vlákny. Úhel ohybu až 180°.

**Použití:**

K ohýbání měkkých, opláštěných měděných trubek, opláštěných ocel. trubek se systémem Pressfitting mapress C-ocel, přesných ocelových trubek DIN 2391 – 2394 měkké, lesklé nebo opláštěné, tak i spojovacích trubek systémů Pressfitting.

**Obsah:**

Pohon ohýbačky: 1 ks

Univerzální kluzné těleso: 1 ks

Po 1 ohýbacím segmentu pro vnější Ø trubky: vel. 12; 15; 18; 22 mm

Rádus ohybu (střed trubky): Vel. 36; 55; 72; 86 mm

**Technický popis**

Rádus ohybu (střed trubky)	36; 55; 72; 86 mm
Počet pohonů ohýbačky	1
Počet ohýbacích segmentů	4
Maximální úhel ohybu	180 stupeň
Materiál pohonu ohýbačky	Hliníková tlaková litina

Druh produktu

Ohýbací přístroj