

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 7,5 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202268 7,5
GTIN	4045197930767
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Upozornění:

Následný produkt pro č. 202080.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c : 19 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 27 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 7,3 mm

Celková délka L: 63 mm

Stopka Ø D_s : 8 mm

Technický popis

Stopka Ø D_s	8 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	27 mm
Délka břitu L_c	19 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,04 mm
Počet zubů Z	3

Ø břitu D_c	7,5 mm
Celková délka L	63 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Uvolňovací Ø D_1	7,3 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza