

Garant**Stolový vozík T5, Typ: T56****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 918530 T56 |
| GTIN | 4045197611857 |
| Třída artiklu | 91T |

Popis**Provedení:**

2 úložné plochy.
Svařovaná ocelová konstrukce, platforma z **desky z dřevěného materiálu** s povrchem antracitové barvy, odolným proti poškrábání.
Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.
2 pevná a 2 říditelná kolečka (s brzdou) s polyuretanovým potahem, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Norma:**EN 1757-3****Zvláštní příslušenství:**

Vložené dno č. 918570; stěna z děrovaného plechu č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

| | |
|-------|---------|
| Šířka | 1130 mm |
|-------|---------|

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Šířka úložné plochy | 1000 mm |
| Hloubka | 609 mm |
| Materiál kolečka | Polyuretanová vrstva |
| Hmotnost | 42 kg |
| Počet říditelných koleček s brzdou | 2 |
| Norma | EN 1757-3 |
| Typ | T56 |
| Ø koleček | 125 mm |
| Výška úložné plochy dole | 195 mm |
| Výška | 1020 mm |
| Počet pevných koleček bez brzdy | 2 |
| Výška úložné plochy nahoře | 850 mm |
| Hloubka úložné plochy | 600 mm |
| Nosnost úložné plochy nahoře | 80 kg |
| Maximální nosnost | 250 kg |
| Druh produktu | Stolový vozík |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Děrovaná stěna k zašroubování Typ SP3 | 918580 SP3 |
| Psací podložka pro stolový vozík | 918581 |
| Mezipolice pro stolový vozík T5 a T7 k našroubování Hloubka ložné plochy 600 mm | 918570 600 |
| Dodatečná zásuvka pro stolový vozík Typ 75 | 918556 75 |