

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 6,75 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	201307 6,75
GTIN	4045197930125
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 16 mmNepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 27 mmUvolňovací Ø D_1 : 6,55 mm

Celková délka L: 63 mm

Stopka Ø D_s : 8 mm**Technický popis**

Ø břitu D_c	6,75 mm
Počet zubů Z	2
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,04 mm
Uvolňovací Ø D_1	6,55 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	27 mm

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tvar stopky	HB
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Celková délka L	63 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Stopka $\varnothing D_s$	8 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Délka břitu L_c	16 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza