


Garant
TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 7 mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	201307 7
GTIN	4045197930132
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 16 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 27 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 6,8 mm

Celková délka L: 63 mm

Stopka Ø D_s : 8 mm

Technický popis

Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,05 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	27 mm
Stopka Ø D_s	8 mm

Uvolňovací $\varnothing D_1$	6,8 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Tvar stopky	HB
Počet zubů Z	2
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Délka břitu L_c	16 mm
\varnothing břitu D_c	7 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,04 mm
Celková délka L	63 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza