


Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 8,7 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	201307 8,7
GTIN	4045197930163
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 19 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 32 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 8,5 mm

Celková délka L: 72 mm

Stopka Ø D_s : 10 mm

Technický popis

Stopka	DIN 6535 HE s h6
Délka břitu L_c	19 mm
Tvar stopky	HB
Uvolňovací Ø D_1	8,5 mm
Celková délka L	72 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,08 mm

Stopka $\varnothing D_s$	10 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	32 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Počet zubů Z	2
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,05 mm
\varnothing břitu D_c	8,7 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza