

Garant
TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 4 mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	202268 4
GTIN	4045197930675
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Upozornění:

Následný produkt pro č. 202080.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c : 11 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 15 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 3,8 mm

Celková délka L: 57 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Technický popis

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,025 mm
Počet zubů Z	3
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,02 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	15 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Stopka $\varnothing D_s$	6 mm
Celková délka L	57 mm
Délka břitu L_c	11 mm
\varnothing břitu D_c	4 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Uvolňovací $\varnothing D_1$	3,8 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza