


Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 15,7 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	201307 15,7
GTIN	4045197930255
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HE s h6

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 32 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 44 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 15,4 mm

Celková délka L: 92 mm

Stopka Ø D_s : 16 mm

Technický popis

Tolerance jmenovitý Ø	e8
Celková délka L	92 mm
Stopka Ø D_s	16 mm
Tvar stopky	HB
Délka břitu L_c	32 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň

Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Počet zubů Z	2
Stopka	DIN 6535 HE s h6
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	44 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Uvolňovací $\varnothing D_1$	15,4 mm
\varnothing břitu D_c	15,7 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza