

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 4,8 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202268 4,8
GTIN	4045197930699
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Upozornění:

Následný produkt pro č. 202080.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c : 13 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 21 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 4,6 mm

Celková délka L: 57 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Technický popis

Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,03 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Uvolňovací Ø D_1	4,6 mm
Celková délka L	57 mm

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Ø břitu D_c	4,8 mm
Délka břitu L_c	13 mm
Stopka Ø D_s	6 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Počet zubů Z	3
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	21 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza