

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 8,5 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202268 8,5
GTIN	4045197930781
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Vylepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Upozornění:**Následný produkt pro č. 202080.**

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c : 19 mmNepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 32 mmUvolňovací Ø D_1 : 8,3 mm

Celková délka L: 72 mm

Stopka Ø D_s : 10 mm**Technický popis**

Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Délka břitu L_c	19 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,08 mm
Celková délka L	72 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	32 mm

Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Počet zubů Z	3
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø břitu D_c	8,5 mm
Uvolňovací Ø D_1	8,3 mm
Stopka Ø D_s	10 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,05 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza