

**Garant****TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 2,5mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	202305 2,5
GTIN	4045197931405
Třída artiklu	11X

## Popis

### Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

### Upozornění:

**Následný produkt pro č. 202210.**

## Technický popis

Stopka	DIN 6535 HB s h6
Nepodepřená délka $L_1$ včetně uvolnění	10 mm
Ø stopky $D_s$	6 mm
Délka břitu $L_c$	4 mm
Celková délka $L$	50 mm
Ø břitu $D_c$	2,5 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Posuv $f_z$ pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Posuv $f_z$ pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Počet zubů $Z$	3

Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Uvolňovací $\varnothing D_1$	2,3 mm
Tvar stopky	HB
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	280 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	50 m/min	M
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		

suché	omezené použití
Vzduch	vhodný