

**Garant****Krátká vrtací hlavička typ AD, SK 40, Rozsah upínání: 0,3-8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301425 0,3-8
GTIN	4045197932051
Třída artiklu	31B

**Popis****Provedení:**

Pro pravý i levý chod.

S otvorem pro čip Balluff/RFID. Maximální chyba obvodové házivosti  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Pískované a broušené.

- **Úzká konstrukce.**
- **Směrovaný přenos chladicího prostředku na nástroj pomocí vnitřního chlazení (VCH).**
- **Optimální přídržné momenty na nástroj.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně **upínacího klíče Torx®** s příčnou rukojetí, **pro silové utažení.**

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

**Technický popis**

Náhradní upínací klíč Torx® č. 625220	TX25
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Provedení	úzké
Vnější $\varnothing$ D	35 mm
Rozsah upínání	0,3 - 8 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1

Tvar	AD
Vnitřní chlazení	ano, při max. 50 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 20 μm
Maximální utahovací moment $M_{d \max.}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátká vrtací hlavička