

Sada kruhových vrtáků na plech „metrický“ Ø 12,5 – 63,5 mm v plechovém kufříku



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 834550 |
| GTIN | 2050001002846 |
| Třída artiklu | 86C |

Popis

Rozsah dodávky:

Po 1 razníku a matici (jako kruhový vrták na plech č. 834000) pro otvoru Ø 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).

1 přítláčný šroub (č. 834040 vel. 16/70).

4 šrouby s kuličkovým ložiskem (č. 834060 vel. 10/55; 16/70; 20/90 a č. 834040 vel. 6/30 s kuličkovým ložiskem).

1 stupňovitý vrták podobný č. 118320 (= Ø 7 – 21 mm).

1 plechový kufřík o rozměrech 335×230×55 mm.

Technický popis

| | |
|---------------|------------------|
| Druh produktu | Děrovací nástroj |
|---------------|------------------|

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Náhradní šroub přítlaku ložiska pro kruhový děrovač plechu Závit Ø / délka 10/55 mm | 834060 10/55 |
|---|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Kruhový děrovač plechů bez kuličkového tlakového ložiska Ø průstřížníku (Ø otvoru) 63,5 mm | 834000 63,5 |
| Náhradní šroub přítlaku ložiska pro kruhový děrovač plechu Závít Ø / délka 20/90 mm | 834060 20/90 |
| Náhradní šroub přítlaku ložiska pro kruhový děrovač plechu Závít Ø / délka 16/70 mm | 834060 16/70 |
| Náhradní tlakový šroub pro kruhový děrovač Závít Ø / délka 6/30 mm | 834040 6/30 |
| Kruhový děrovač plechů bez kuličkového tlakového ložiska Ø průstřížníku (Ø otvoru) 12,5 mm | 834000 12,5 |
| Kruhový děrovač plechů bez kuličkového tlakového ložiska Ø průstřížníku (Ø otvoru) 25,5 mm | 834000 25,5 |
| Náhradní tlakový šroub pro kruhový děrovač Závít Ø / délka 16/70 mm | 834040 16/70 |