

Garant
TK torusová fréza GARANT Diabolo R1 0,3, TiAlN, Ø DC × L1: 2,5X15mm

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 206158 2,5X15 |
| GTIN | 4045197935342 |
| Třída artiklu | 11X |

Popis
Provedení:
GARANT Diabolo:

Speciální geometrie, povlak a tvrdokov **pro obrábění tvrdých materiálů v oblasti vysokých výkonů.**

Vhodné také pro **obrábění elektrolytické mědi.**

Dvojitě podbroušený 2fazetkový dutý výbrus pro vysoce precizní obrábění tvrdých materiálů.

Úhel odsazení $\alpha = 16^\circ$.

Tolerance:

- **Poloměr břitu: $R_1 = \pm 0,0025$ mm.**
- **Uvolňovací \varnothing : $D_1 = 0 / -0,01$ mm.**

Upozornění:

Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci a_p !

Hodnoty pro:

Obvodové frézování: $a_p = 0,1 \times D \times a_{p, \text{korr}}$

Kopírování: $a_p = 0,05 \times D \times a_{p, \text{korr}}$

Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje! Např: $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

Technický popis

| | |
|---|---------|
| Uvolňovací $\varnothing D_1$ | 2,41 mm |
| Celková délka L | 55 mm |
| Posuv f_z pro kopírovací frézování v oceli < 65 HRC | 0,03 mm |
| Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC | 0,03 mm |
| \varnothing stopky D_s | 4 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| Poloměr břitu R_1 | 0,3 mm |
| Délka břitu L_c | 2,5 mm |
| Ø břitu D_c | 2,5 mm |
| Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění | 15 mm |
| Korekční faktor $a_{p\ kor}$ | 0,9 |
| Počet zubů Z | 2 |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň |
| Stopka | DIN 6535 HA s h5 |
| Řada | Diabolo |
| Povlak | TiAlN |
| Řezný materiál | TK |
| Norma | Výrobní norma |
| Typ | H |
| Tolerance jmenovitý Ø | 0 / -0,005 |
| Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování |
| Šířka záběru a_e při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Barevný kroužek | červená |
| Druh produktu | Fréza Torus |

Údaje o uživateli

| | Použití | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| Ocel < 750 N/mm ² | omezené použití | 200 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | omezené použití | 200 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 190 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 170 m/min | P |
| Ocel > 50 HRC | vhodný | 120 m/min | H |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | 100 m/min | H |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|---|
| Ocel < 60 HRC | vhodný | 72 m/min | H |
| Ocel < 65 HRC | vhodný | 55 m/min | H |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | 50 m/min | H |
| Ocel > 70 HRC | vhodný | 45 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 80 m/min | M |
| CuZn | vhodný | 140 m/min | N |
| mokrý max. | omezené použití | | |
| mokrý min. | omezené použití | | |
| suchý | vhodný | | |
| Vzduch | vhodný | | |