

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet břitů
Z: 22/3mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212802 22/3
GTIN	4045197938923
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Vnitřní chlazení	ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XOM.060310
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	85 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	42 mm
\varnothing břitu D_c	22 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Počet břitů Z	3
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	36 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	12,13 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,89 stupeň
Vrtací kruhové frézování a_p	0,3 mm

Délka vyložení L ₁	35 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP