

Garant

**Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet břitů
Z: 25/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212807 25/2
GTIN	4045197939029
Třída artiklu	210

Popis**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 2 (10IP, 2,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 10IP**.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Celková délka $L_{celk.}$	95 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	10,43 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{max}$	48 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	3,29 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XDM.090416
Počet břitů Z	2
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{min}$	38 mm
\varnothing břitu D_c	25 mm
\varnothing stopky D_s h6	25 mm

Vnitřní chlazení	ano
Ø D ₃	13 mm
Délka vyložení L ₁	39 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	16 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil
Torx Plus® 10IP

674252 10IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený
utahovací moment 2,2 Nm

211750 2,2